






Bifocales Q'DUO 3

¿Necesitas un lente
que se adapte a todas
tus **tareas cotidianas**
y zonas de visión?
¡Este es ideal para ti!

Progresivo multiuso con un diseño de áreas equilibradas
a través de Balanced Process para lograr una excelente
performance en todas las zonas de visión.



Tecnología de calculación	CDT(Continuum Desing Technology)
Definición de superficie	8 K
Disponibilidad de materiales	Orgánico, Trivex, Poli, High index
Disponibilidad de índices	1.50 1.53 1.56 1.59 1.60 1.67 1.74
Personalización WEAR FIT	Si
Precalibración	Si
Punto de referencia poder de lejos (DPR)	+8 mm
Cruz de montaje (LRP)	+4 mm
Inset	Variable
VBOX mínimo	24 mm
Altura mínima de montaje (FH)	16 - 17 - 18 - 19 - 20 mm
Corredor	12 mm
Punto de referencia poder de cerca (NRP)	14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
Diámetro máximo	85 mm
Rango poder esférico	-12 / +12 dpt
Rango poder cilíndrico	-6 / +6 dpt
Rango adición	0.50 / 4.00 dpt
Descentración variable	0.75, -1.00, -1.25, -1.50 -1.75, -2.00, -2.25
Prisma prescrito por diseño	Si
Elección automática de curva base	Si
Cálculo automático de corredor	Si





Bifocales

Q'INVISIBLE BIFOCAL

3

¡Conoce la mejor **tecnología** en lentes para ti!

Especialmente ideados para usuarios adeptos a diseños bifocales.



Posee una mejor estética por la invisibilidad de su película ofreciendo la calidad + precisión de una lente producida con ecnología freeform.



Tecnología de calculación	CDT(Continuum Desing Technology)
Definición de superficie	8 K
Disponibilidad de materiales	Orgánico, Trivex, Poli, High index
Disponibilidad de índices	1.50 1.53 1.56 1.59 1.60 1.67 1.74
Personalización WEAR FIT	Si
Precalibración	Si
Punto de refrenca poder de lejos (DPR)	Centro geométrico permite de 0 - 10 mm
Cruz de montaje (LRP)	Centro geométrico
Inset	2.5 mm
Diámetro del segmento	24 / 26 / 28 mm
Transición segmento	Personalida y variable
Altura mínima de montaje (FH)	16 mm
Desplazamiento vertical	5 mm
Diámetro máximo	85 mm
Rango poder esférico	-12 / +12 dpt
Rango poder cilíndrico	-6 / +6 dpt
Rango adición	0.50 / 4.00 dpt
Descentración variable	Si
Prisma prescrito por diseño	Si
Elección automática de curva base	Si

Mapa de Dimensiones

